



## Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

# UY 210 2S.H

## Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje



## Tehničke Specifikacije

|      |                                                           |          |
|------|-----------------------------------------------------------|----------|
| d    | Unutrašnji prečnik ležaja                                 | 50 mm    |
| D    | Spoljni prečnik ležaja                                    | 90 mm    |
| B    | Širina unutrašnjeg prstena                                | 30.2 mm  |
| C    | Širina spoljnog prstena                                   | 22 mm    |
| s    | Rastojane od čela unutrašnjeg prstena do staze kotrljanja | 11 mm    |
| d1   | Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena                       | 62.5 mm  |
| Gs   | Vijak za pritezanje                                       | M10x1 mm |
| sw   | Veličina šestougaonika vijka za pritezanje                | 5 mm     |
| r1,2 | Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu                | 1 mm     |
| r3,4 | Mera obaranja ivice na spoljnom prstenu                   | 1.2 mm   |
| B1   | Širina unutrašnjeg prstena zajedno sa ekscentar prstenom  | 43.7 mm  |
| d2   | Spoljni prečnik ekscentar prstena                         | 67.2 mm  |
| B2   | Širina ekscentar prstena                                  | 18.3 mm  |
| Cdyn | Dinamička nosivost                                        | 33.2 kN  |
| Co   | Statička nosivost                                         | 21.6 kN  |
| Pu   | Granična zamorna nisivost                                 | 0.907 kN |
| kg   | Masa                                                      | 0.65 kg  |

## Zaptivanje

### S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

